

Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui