

**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,

Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui