

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui