

**Garant**
**CNMG 120416, Rūšis: HB7010-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120416 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1  
 Drožlialaužis: SM  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui