

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui