

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui