


3M**Kibus šlifavimo diskas (CER) Hookit 775L Perforuotas, Ø 150 mm,
Grūdėtumas: 220****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567792 220
GTIN	763086427160
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Su **stabilium plėvelės laikikliu**. Dulkes atstumiant danga mažina nusidėvėjimą.

Privalumai:

- **Lygiau nušlifuotas paviršius dėl gero grūdelių numetimo.**
- **Dar tvirtesnis šlifuojant briaunomis.**

Paskirtis:

Tinka sausam ir drėgnam naudojimui ant medienos, dažytų paviršių, metalų ir plastiko. Precizinio šlifavimo grūdėliai **Cubitron™ II** labai tinka didelių plotų apdirbimui (lakštiniam plienui), nes **medžiaga nuimama greičiau** ir **paviršius nupoliruojamas lygiau**.

Techninis aprašymas

DiskoØ	150 mm
Gamintojo pavadinimas	Hookit 775L
Grūdėtumas	220
Serija	775L

Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		