

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui