

Garant**CNMG 190616, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190616 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui