

Garant**CNMM 120412, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120412 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	SR
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui