

Garant**CNMM 160612, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160612 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mmPastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Drožlialaužis	SR
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7010-1

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui