

Garant**CNMM 160616, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160616 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Drožlialaužis	SR
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1

Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui