

**Garant****CNMM 190624, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMM 190624 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 10 mmPastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SR
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	2,4 mm
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui