

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui