

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui