

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui