

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250762 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779892 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DNMG 150608 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------------------|
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kietlydinys | HB7010-1 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pastūma f | 0,2 - 0,5 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 440 m/min |
| Drožlialaužis | SM |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |