

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui