

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SG

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui