

Garant**KNUX 160405L, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405L HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui