


**Garant****SNMG 120404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	SS
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui