


**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120408 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7010-1  
Drožlialaužis: SS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui