


Garant
SNMG 120412, Rūšis: HB7010-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120412 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB7010-1
 Drožlialaužis: SM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
 Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SM

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui