


Garant
SNMG 150612, Rūšis: HB7010-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150612 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB7010-1
 Drožlialaužis: SM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
 Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui