

Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui