

**Garant****SNMG 150616, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 150616 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,6 mm  
Kietlydinys: HB7010-1  
Drožlialaužis: SG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 9 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG
Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui