


**Garant****SNMG 190616, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251336 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780140   |
| Produktų klasė   | 21G             |

**Aprašymas**

SNMG 190616 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,6 mm  
Kietlydinys: HB7010-1  
Drožlialaužis: SG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Drožlialaužis                                 | SG                 |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |
| Pastūma $f$                                   | 0,25 - 0,8 mm/aps, |
| Kampo spindulys                               | 1,6 mm             |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 100 - 375 m/min    |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1,5 - 9 mm         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | HB7010-1                          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Rupusis apdirbimas                |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 190616                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 8                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |