

Garant**SNMM 120412, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a _p	2 - 12 mm
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SR
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui