

Garant**SNMM 150616, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 150616 HB7010-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SR
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui