

**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TN. G 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui