

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui