

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui