

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui