

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui