

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui