

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui