

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui