

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	SG
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui