

**Garant****WNMG 080412, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080412 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui