

**Garant****CC. T 060202, Rūšis: HB7010-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CCMT 060202 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui