

**Garant****CC.T 060204, Rūšis: HB7010-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC.T 060204 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui