

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui