

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui