

Garant**CC.T 120404, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui