

Garant**CCMT 120408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 120408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui