

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Drožialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui