

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T302 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Kietlydinys	HB7010-1

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui