

**Garant****CC. T 09T308, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 09T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui