

**Garant****CC. T 120408, Rūšis: HB7010-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 120408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui