

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SS

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui